

HEDI

Plastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 50R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081127 50R
GTIN	4003644013425
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

So zásuvkami pre krajiny **F, B, PL a CZ**. So samozatváracími krytmi. Na **krátkodobé** vonkajšie použitie. Zodpovedá DGUV I 203-005 (predtým BGI 600).

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Typ	50R
Materiál kábla	Guma
Trieda kábla	H05RR-F

Sieťové napätie	250 V
Dĺžka kábla	50 m
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Zloženie kábla	3G1,5
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Počet zásuviek	3
Materiál púzdra	Plast
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon