

Garant**TK rádiusová fréza, diamant, Ø f8 DC / DS: 2/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209776 2/6
GTIN	4045197544162
Trieda položky	11Y

Popis**Prevedenie:**

S **kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie **vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu**. Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

Tolerancia: obrys polomeru = **±0,01 mm**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	8 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v uhlíku	0,022 mm
Ø vôle D ₁	1,92 mm
Ø rezných hrán D _c	2 mm
Počet zubov Z	2
Posuv f _z pre orezávanie v uhlíku	0,022 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	54 mm
Dĺžka britov L _c	4 mm
Faktor korekcie pre v _c	1,25
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	1 mm
Povrchová úprava	diamant

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Tolerancia menovitého \varnothing	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N
GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB