



Vyťahovák skrutiek „Hi Trac“, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082864 6
GTIN	4012929451609
Trieda položky	04D

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte Ø podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Upozornenie:

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

Technický opis

Ø predvrtania	12 mm
vhodné pre skrutky/čapy	M20 – M24
vhodné pre rúrkové zásuvky (vsuvky)	3/8 palec
Typ	6
vhodné pre	kalenú ocel
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek