

Garant**Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7720, Stúpanie: 1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218007 1,5
GTIN	4045197412010
Trieda položky	21D

Popis

Prevedenie:Stabilná rezná doštička. **Dvojaké použitie.**

- **Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Vysoká opakovateľnosť.**

Použitie:**Na metrické vnútorné závit** podľa normy DIN/ISO (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Technický opis

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Plný profil	áno
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	10
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh závit	M
Druh závit	M-LH
Druh závit	MF

Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Velkosť doštičiek	16 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		