

Garant**GARANT Softcut® HSI, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih.

Použitie:

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 8$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 1205..
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm

Ø rezných hrán D _c	32 mm
Montážny závit M	M16
Počet rezných hrán Z	2
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219833
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP