

**Upínač nástrojov tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319107 50
GTIN	4067263224488
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

$h_2$	34 mm
$b_2$	50 mm
Šírka stopky $b_3$	26 mm
$h_5$	50 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50

b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI