

**Upínač nástrojov tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319137 50
GTIN	4067263237648
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_5	50 mm
Stopka Ø d ₁	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Šírka stopky b ₃	30 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI