

**Upínač nástrojov tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319137 40
GTIN	4067263237631
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Stopka Ø d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
h_2	34 mm
Šírka stopky b_3	25,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI