

**Upínač nástrojov tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319137 16
GTIN	4067263237600
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

h <sub>1</sub>	12 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 16
h <sub>5</sub>	20 mm

Šírka stopky $b_3$	13 mm
$l_1$	44 mm
$b_1$	43 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI