

**Upínač nástrojov tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319137 30
GTIN	4067263237624
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_5	28 mm
Šírka stopky b_3	23 mm
Stopka Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI