

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar B5 radiálny pravý, dlhý, Stopka
Ø d1: 40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319046 40
GTIN	4067263237761
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI