

**Garant****GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319106 40
GTIN	4067263237969
Trieda položky	31V

## Popis

**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický opis

h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	34 mm
Šírka stopky $b_3$	20,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI