

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319106 50
GTIN	4067263237976
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h ₁	25 mm
b ₂	50 mm
Šírka stopky b ₃	26 mm
h ₆	60 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Stopka Ø d ₁	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI