

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka
Ø d1: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319056 30
GTIN	4067263237778
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	36 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
b_1	100 mm
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI