

**Garant****GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319106 20
GTIN	4067263237938
Trieda položky	31V

## Popis

**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.**

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický opis

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Šírka stopky $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI