

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319106 30
GTIN	4067263237952
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Šírka stopky b ₃	17 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Stopka Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h ₅	28 mm
b ₂	35 mm
h ₆	38 mm
b ₁	70 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI