

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319116 20
GTIN	4067263237983
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₁	52 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Šírka stopky b ₃	13 mm

l_1	55 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
h_1	16 mm
h_5	25 mm
h_6	30 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI