

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319116 30 |
| GTIN | 4067263238003 |
| Trieda položky | 31V |

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

| | |
|------------------------|--------|
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 |
| h_6 | 38 mm |
| b_1 | 70 mm |
| l_1 | 70 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| h_5 | 28 mm |
| Stopka $\varnothing d_1$ | 30 mm |
| b_2 | 35 mm |
| h_2 | 29 mm |
| h_1 | 20 mm |
| Šírka stopky b_3 | 17 mm |
| Tvar | C |
| Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |