

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319116 40
GTIN	4067263238010
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Šírka stopky b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI