

Garant
GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 40mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319126 40
GTIN	4067263238065
Trieda položky	31V

Popis
Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT Eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT Eco – systém držiakov na upichovací nôž č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₁	85 mm
h ₁	25 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
h_2	34 mm
Šírka stopky b_3	20,5 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	32,5 mm
h_6	48 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI