

**Garant****GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319126 25
GTIN	4067263238041
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**GARANT eco** – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

**Použitie:**

K rovnému zapichovaniu.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

$h_5$	25 mm
Šírka stopky $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
$l_1$	55 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI