

Garant

GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 20mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319126 20
GTIN	4067263238034
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm

Šírka stopky b_3	13 mm
h_2	22 mm
h_1	16 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
b_2	27 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI