

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319126 50 |
| GTIN | 4067263238072 |
| Trieda položky | 31V |

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, **GARANT eco** – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a **GARANT eco** – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Stopka Ø d ₁ | 50 mm |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₁ | 25 mm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 50 |
| h_2 | 41 mm |
| h_5 | 50 mm |
| b_1 | 100 mm |
| l_1 | 100 mm |
| Šírka stopky b_3 | 26 mm |
| Tvar | C |
| Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |