

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319136 40
GTIN	4067263238119
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Stopka Ø d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Šírka stopky b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI