

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319136 20
GTIN	4067263238089
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Stopka Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Šírka stopky b ₃	13 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI