

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202238 5
GTIN	4067263238201
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a dodatočným **jemným brúsením** v komorách na triesky pre **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

Technický opis

Ø stopky D_s	6 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,015 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Ø rezných hrán D_c	5 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	65 mm
Dĺžka britov L_c	15 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny

Počet zubov Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	160	N
PE-HD	vhodný	110	N
PA 66	vhodný	130	N
PEEK	vhodný	110	N
PF 31	vhodný	90	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	160	N
Cu	vhodný	120	N
CuZn	vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB