

**Digitálny hrúbkomer, Rozsah merania: 0-12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Digitálne meradlo hrúbky so zdvíhacím tlačidlom (meracia sila nezávisle od používateľa), rám z ľahkej konštrukcie, lakovaný. Meracie plochy kalené a brúsené.

Možný prenos údajov cez RS 232 alebo USB s dátovým káblom (nie je súčasťou dodávky).

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Vykladanie	50 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Ø meracích plôch	10 mm

Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,001 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Balenie	stabilný box
Norma	Výrobná norma
Prevedenie Meracia plocha	tvrdené a brúsené
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C6
Druh produktu	Rýchlomerný hrúbkometer

Služby

Kalibrácia Rýchlomerný hrúbkometer maximálny rozsah merania 200	023420 200
Kalibrácia DAkkSRýchlomerný hrúbkometer maximálny rozsah merania 30	023430 30

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------