

**Digitálny hrúbkomer, Rozsah merania: 0-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 438192 0-25 |
| GTIN | 4031452200461 |
| Trieda položky | 46C |

Popis**Prevedenie:**

Možný prenos údajov cez RS 232 alebo USB s dátovým káblom (nie je súčasťou dodávky).
Digitálne meradlo hrúbky so zdvíhacím tlačidlom (meracia sila nezávisle od používateľa), rám z ľahkej konštrukcie, lakovaný. Meracie plochy kalené a brúsené.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------|
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Ø meracích plôch | 10 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Vykladanie | 200 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Typ batérií | Gombíkový článok |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Rozsah merania | 0 - 25 mm |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Norma | Výrobná norma |
| Prevedenie Meracia plocha | tvrdené a brúsené |
| Meracia technika | digitálna |
| Kalibrácia | C6 |
| Druh produktu | Rýchlomerný hrúbkomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Rýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 200 | 023420 200 |
| Kalibrácia DAkkSRýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 30 | 023430 30 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|