

## HEDI

### Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 20N2



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Robustný káblový bubon vyrobený z plastu odolného voči nárazu s **ochranou proti prehriatiu.**

**Schválené na trvalé použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých miestnostiach.**

- **400 V vstupná zástrčka CEE 16 A.**
- **1x 400 V výstupná zásuvka CEE 16 A so samozatváracím krytom a tepelným ochranným spínačom.**
- **2x uzemnené zásuvky 250 V so samozatváracími krytmi.**
- **7-stupňový sklon na zvýšenie svetlej výšky a pohodlné prenášanie.**
- **Odnímateľný držiak kábla a vodidlo na optimálne vedenie kábla.**
- **Drážky na odvádzanie vody.**
- **Možnosť jednoduchej montáže na stenu.**

Kompaktný a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 250 mm, ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

So zásuvkami pre **Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.**

##### Funkcia:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

## Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Materiál kábla	Neoprénová guma
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Menovitý výkon rozvinutý	5500 (16 A) W
Trieda kábla	H07RN-F
Dĺžka kábla	20 m
Menovité napätie	400 V
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Zloženie kábla	5G2,5
Druh produktu	Káblový bubon