



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M18FPD3-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M18FPD3-2
GTIN	
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Akumulátorová príklepová vrtáčka s vysokým krútiacim momentom 158 Nm a konštrukčnou dĺžkou len 175 mm.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania	1,85 m/s ²
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Konštrukcia motora	FUEL™
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	M18 FPD3
Maximálny ťahovací moment	158 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania	11,3 m/s ²
Hmotnosť	2,1 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
--	-------------