



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18FDD3-5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dola. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkefovým motorom POWERSTATE™** pre maximálnu účinnosť. **Minimálne opotrebovanie** a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až **2 x dlhší čas prevádzky** (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečný manažment výkonu:

- **So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.

Vrátane 2x M18 lítium-iónového akumulátora Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufrík).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Hmotnosť	2,1 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment tvrdý	158 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Označenie výrobcu	M18 FDD3-502X
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtací skrutkovač