



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M18FPD3-5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Akumulátorová príklepová vrtačka s vysokým krútiacim momentom 158 Nm a konštrukčnou dĺžkou len 175 mm.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.  
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

## Technický opis

Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Hmotnosť	2,2 kg
Maximálny ťahovací moment	158 Nm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min <sup>-1</sup>
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,85 m/s <sup>2</sup>
Konštrukcia motora	FUEL™
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	11,3 m/s <sup>2</sup>
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Kapacita akumulátora	5 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	M18FDP3-502X
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18

073816 MB18