



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18FDD3-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M18FDD3-2
GTIN	
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dola. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrovne nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchloupínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkefovým motorom POWERSTATE™** pre maximálnu účinnosť. **Minimálne opotrebovanie** a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až **2 × dlhší čas prevádzky** (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečný manažment výkonu:

- **So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora M18 Red, nabíjačky M12-18 FC, spony na opasok, HD boxu (systémový kufrík).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	158 Nm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Označenie výrobcu	M18 FDD3
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min ⁻¹
Hmotnosť	1,8 kg
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
typické použitie	Heavy Duty
Druh produktu	Víťací skrutkovač