



## Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora a nabíjačky, Typ: M18FDD3-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

**MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač** Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úrovně nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkefovým motorom POWERSTATE™** pre maximálnu účinnosť. **Minimálne opotrebovanie** a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC. Vysoká účinnosť a zvýšená kapacita akumulátora umožňujú až **2 x dlhší čas prevádzky** (v porovnaní s lítium-iónovými technológiami). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečný manažment výkonu:

- **So systémovou komunikáciou, pohon – akumulátor.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

#### Rozsah balenia:

Verzia **bez akumulátora, nabíjačky**. Vráta ne prepravného kufríka. Vráta ne prídavnej rukoväte pre ľahšiu podporu krútiaceho momentu.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

## Technický opis

maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	1,4 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Označenie výrobcu	M18 FDD3
maximálny krútiaci moment tvrdý	158 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typické použitie	Heavy Duty
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-stupňová, FIXTEC
USP2	bez akumulátora, v prepravnom kufříku, rozsah upínania rýchloupínacieho sklúčovadla 1,5 – 13