



Akumulátorový skrutkovač s račnou v dlhej verzii, Typ: M12FHIR14L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Vysokorýchlostný akumulátorový skrutkovač s račnou a **dlhou konštrukciou** umožňuje používateľom lepší prístup v stiesnených priestoroch.

· **Elektronika REDLINK™ PLUS a bezkefový motor POWERSTATE™**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

Upínač nástrojov	štvorhran 1/4 palca
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Hmotnosť	1,1 kg
Napätie akumulátora	12 V
typické použitie	Strong

maximálny krútiaci moment tvrdý	47 Nm
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálne vibrácie podľa EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Konštrukcia	skrutkovač s račňou
Označenie výrobcu	M12FHIR14LR
Druh produktu	Skrutkovač