

AEG

Skrutkovač s príklepom, Typ: BSS18S12BL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 v akumulátorový rázový uťahovák s 1/2-palcovým štvorhranným držiakom nástrojov.

- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Rukoväť s úpravou Softgrip.**
- **Háčik na opasok.**
- **bezkefový motor Subcompact.**
- **extrémne kompaktná konštrukcia.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodný náhradný akumulátor nájdete pod č. 073846 – 073848. Základná súprava akumulátorov č. 073844.

Technický opis

typické použitie	Strong
Maximálny uťahovací moment	280 Nm

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Označenie výrobcu	BSS18S12BL
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Nárazová hodnota	0 - 3000 min ⁻¹
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	1 kg
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom