

AEG

Skrutkovač s príklepom, Typ: BSS18C12ZC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 v akumulátorový rázový uťahovák s 1/2-palcovým štvorhranným držiakom nástrojov.

- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Rukoväť s úpravou Softgrip.**
- **Háčik na opasok.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodný náhradný akumulátor nájdete pod č. 073846 – 073848. Základná súprava akumulátorov č. 073844.

Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran

Nárazová hodnota	0 - 3100 min ⁻¹
Označenie výrobcu	BSS18C12ZC
Maximálny ťahovací moment	410 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Strong
Hmotnosť	3 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom