

AEG

Akumulátorový kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: BSB18SBL2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

2-stupňová akumulátorová príklepová vrtáčka s bezkefovým motorom.

- **Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.**
- **2-stupňová celokovová prevodovka s prepínateľným príklepovým mechanizmom na vrtanie do kovu, kameňa a muriva.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu a odnímateľné skľučovadlo.**

Praktická a výkonná 18 V akumulátorová príklepová vrtáčka „Sub-Compact“.

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073846 – 073848, vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a 073844.

Technický opis

maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min ⁻¹
Druh batérie	Li-Ion

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
Označenie výrobcu	BSB18SBL2-0
typické použitie	Heavy Duty
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
Napätie akumulátora	18 V
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	< 2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Kartón
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm