

# AEG

## Akumulátorový kompaktný vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: BSB18C2X22



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

**2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.**

- **Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navrtavanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.**
- **2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vrtaní do kovu, kameňa a muriva.**
- **Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.**

Kompaktný a výkonný 18 V akumulátorový nárazový vrtací skrutkovač pre náročné aplikácie. Odnímateľné skľučovadlo.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2 × lítium-iónového akumulátora PRO 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073846 – 073848, vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a 073844.

### Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	45 mm
---	-------

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	14 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
maximálne otáčky 2. stupeň	$1800 \text{ min}^{-1}$
Balenie	Pepravný kufrík
Označenie výrobcu	BSB18C2XLI-202C
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Kapacita akumulátora	2 Ah
Hmotnosť	1,7 kg
typické použitie	Heavy Duty
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom