

AEG

Akumulátorové kombinované kladivo, Typ: BBH18BL2-5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Trieda položky	07A

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ AS 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
Kapacita akumulátora	5 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
Druh batérie	Li-Ion
maximálna nárazová hodnota	5000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	BBH18BL2
Nárazová energia	2,5 J

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
maximálne vibrácie podľa EN	18,3 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	3 kg
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 1500 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtacie kladivo