

Garant

**GARANT Softcut® HSI široký rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
50/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214855 50/4
GTIN	4045197549891
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja. Mimoriadne stabilná konštrukcia platničky na optimálne podávanie. Upevnenie otočnej reznej platničky pomocou špeciálnej skrutky s vysokou citlivosťou na strih.

Použitie:

Pre vynikajúcu kvalitu povrchu. Frézovanie bez ostrapkov.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Na presné 90° rohy zvolte, prosím, $a_p = 8$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SO.. 1205..
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219833
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0