

metabo**Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: SB18LTXBLI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci. Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným príklepovým mechanizmom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

- **Akumulátorová príklepová vŕtačka s maximálnym výkonom pre najťažšie aplikácie.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.**

- **Elektronické bezpečnostné vypínanie:** žiadny spätný náraz pri zablokovaní vrtačky – pre vysokú ochranu používateľa.
- **Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu** pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
- **S praktickým hákom na remeň a úložným priestorom na bity,** ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.
- **Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém:** Tento výrobok je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, 2x lítium-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Balenie	Metabox
Hmotnosť vrátane batérie	2,5 kg
Označenie výrobcu	SB 18 LTX BL I
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000
Kapacita akumulátora	4 Ah
Hmotnosť bez batérie	1,8 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Napätie akumulátora	18 V

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom