

metabo**Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: SB18LTBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci. Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným príklepovým mechanizmom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

- **Akumulátorová príklepová vŕtačka s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.**
- **Vysoko výkonný príklepový mechanizmus na dosiahnutie najlepších pracovných výsledkov.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**

- **S praktickým hákom na remeň a úložným priestorom na bity, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.**
- **Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.**
- **Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, 2x akumulátora LiHD, nabíjačky a metaBoxu.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Konštrukcia motora	bezkefový
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu	SB 18 LT BL
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
Balenie	Metabox

Hmotnosť vrátane batérie	1,8 kg
typické použitie	Strong
maximálna nárazová hodnota	31950 min ⁻¹
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom