

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: SB18LTBL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vrtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjajúcich cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci. Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným kladivom pre maximálny výkon vrtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vrtaní na hladkých povrchoch.

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

- **Akumulátorová príklepová vrtačka s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.**
- **Vysoko výkonné kladivo pre tie najlepšie pracovné výsledky.**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.**

- **Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS.**

**Výhoda:**

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla a bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Balenie	Metabox
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100
Konštrukcia motora	bezkefový
typické použitie	Strong
Označenie výrobcu	SB 18 LT BL
Rozsah upínania rýchlošľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
maximálna nárazová hodnota	31950 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

