

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: SB18LTXBLI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vrtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjajúcich cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci. Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným kladivom pre maximálny výkon vrtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vrtaní na hladkých povrchoch.

Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

- **Akumulátorová príklepová vrtačka s maximálnym výkonom pre najťažšie aplikácie.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická spojka s krútiacim momentom so zvýšenou presnosťou pre presné a jemné vykonávanie prác.**

- **Elektronické bezpečnostné vypnutie:** žiadny spätný náraz pri zablokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.
- **Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu** pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov,** ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.
- **Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém:** Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS.

#### Výhoda:

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

#### Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla a bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Hmotnosť bez batérie	1,8 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu	SB 18 LTX BL I
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Druh batérie	Li-Ion
typické použitie	Heavy Duty
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000

Balenie	Metabox
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálna nárazová hodnota	38000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom