



Teplomer bez meracieho snímača, Typ: 925



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	474111 925
GTIN	4029547025778
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Kompaktný prístroj na meranie teploty s pripojením k aplikácii na jednoduché, rýchle a presné meranie teploty v priemyselnom a remeselnom odvetví.

Rozsah balenia:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6, skúšobného protokolu, senzoru TE typu K, prepravnej tašky.

Technický opis

Šírka	60 mm
Označenie výrobcu	925
Najväčšia prípustná chyba	$\pm 0,5 + 0,3\%$ z nameranej hodnoty (pri -50 až $1\ 000\ ^\circ\text{C}$) $^\circ\text{C}$
Merací rozsah Teplota (Typ snímača K)	$-50 - 1000\ ^\circ\text{C}$
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6

Výška	28 mm
Dĺžka	135 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozlíšenie	0,1 / 1 (od +500) °C
Kalibrácia	I8
Druh produktu	Teplomer

Služby

KalibráciaZariadenie na zobrazenie teploty Počet vstupov 1	027500 1
Kalibrácia DAkkSZariadenie na zobrazenie teploty Počet vstupov 1	027510 1

Príslušenstvo

Teplotný snímač typu K Typ OF	474120 OF
Top Safe „ochranné puzdro“ k č. 474111 pre typ 925	474112 925
Teplotný snímač typu K Typ EF	474120 EF