

FLUKE.

Kliešte na meranie prúdu, Typ: 378FC**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473290 378FC
GTIN	195112002148
Trieda položky	47H

Popis**Prevedenie:**

Kliešte na meranie prúdu s veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom v tenkom a ergonomickom dizajne. Merajte napätie a prúd bezkontaktné pomocou technológie FieldSense™. Softvér Fluke Connect na zaznamenávanie a analýzu výsledkov merania. Meranie extrémne vysokých prúdov pomocou flexibilného prúdového meniča iFlex®.

Norma:**EN 61010-1****Rozsah balenia:**

Vrátane testovacích vodičov a polstrovaného puzdra na prenášanie. Batérie 2x č. 081561 veľ. LR6.

Technický opis

Kapacita	100,0 μ F až 1000 μ F
Rozsah zobrazovania	6000
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Odpor	0,1 Ω – 60 k Ω

Striedavý prúd AC	0,1 A – 2500 A
Počet obsiahnutých batérií	2
Striedavé napätie AC	0,1 V – 1000 V
Frekvencia	5 Hz – 500 Hz
Základná presnosť	2 %
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
maximálny otvor klieští	34 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Funkcia ukladania	HOLD, MAX/MIN
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Jednosmerné napätie	0,1 V – 1000 V
Jednosmerný prúd DC	0,1 A – 1000 A
Norma	EN 61010–1
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D
Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D