

BENNING**Multimeter, Označenie výrobcu: MM7-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Funkcia AutoV pre automatické prepínanie AC/DC a výber meracieho rozsahu, funkcia Loz s nízkou vstupnou impedanciou, test rýchlej priechodnosti, kontrola zdierky s výstrahou (ochrana poistiek).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám.

Technický opis

Jednosmerný prúd DC	0,01 μ A – 10 A
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odpor	0,01 Ω – 60 M Ω

Striedavý prúd AC	0,01 μ A – 10 A
Kapacita	0,01 nF – 10 mF
Senzor napätia (bezdotykový)	áno
Rozsah zobrazovania	60000
Frekvencia	0,001 Hz – 1 MHz
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Funkcia ukladania	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Počet obsiahnutých batérií	2
Základná presnosť	0,03 %
Kalibrácia	I3
Kalibrácia	I7
Skúška diód	áno
Skúška priechodnosti	áno
Jednosmerné napätie	10 μ V – 1000 V
Teplota	-200 - 1090 °C
Striedavé napätie AC	10 μ V – 1000 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Merací proces	TRUE RMS
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027540 A
KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3