

BENNING**Multimeter, Označenie výrobcu: MM2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Presné meracie rozsahy prúdu (200 μ A a 2/20/200 mA) na meranie ionizačného prúdu na plynovom horáku a na testovanie obetnej anódy v zásobníku teplej vody (technici vykurovania a klimatizácie).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Ochranný gumový rám.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	2
Kalibrácia	I3
Jednosmerné napätie	100 μ V – 1000 V

Merací proces	RMS
Skúška priechodnosti	áno
Skúška diód	áno
Odpor	0,1 Ω – 20 M Ω
Striedavý prúd AC	0,1 μ A – 20 A
Jednosmerný prúd DC	0,1 μ A – 20 A
Rozsah zobrazovania	2000
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Kategória prepätia	CAT II 1000 V
Základná presnosť	0,5 %
Striedavé napätie AC	100 μ V – 750 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

Služby

KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61	081561 6LR61
--	--------------