

BENNING**Multimeter, Označenie výrobcu: MM2-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Kategória základnej úrovne v profesionálnej meracej technike. S optimálnym pomerom cena/výkon. Rýchla kontrola priechodnosti, kontrola zdiery s výstrahou (ochrana poistiek).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Ochranný gumový rám.

Technický opis

Jednosmerné napätie	10 μ V – 1000 V
Rozsah zobrazovania	6000
Kalibrácia	I3

Funkcia ukladania	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odpor	0,1 Ω – 60 M Ω
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Skúška diód	áno
Kategória prepätia	CAT III 1000 V
Kategória prepätia	CAT IV 600 V
Senzor napätia (bezdotykový)	áno
Striedavé napätie AC	10 μ V – 1000 V
Merací proces	TRUE RMS
Počet obsiahnutých batérií	2
Skúška priechodnosti	áno
Frekvencia	10 Hz – 1 kHz
Základná presnosť	0,2 %
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia Digitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------